

# 商品名 シャーピー ユセイP

(チューブ入り商品名:シャーピーシールP)

シャーピーユセイPは、天然の乾燥油を主成分した1成分形油性コーキング材です。  
表面は空気中の酸素と反応して皮膜を形成しますが、内部は硬化しない非硬化型のコーキング材です。

JSIA F☆☆☆☆

## ■特長

- ◇表面の皮膜形成後、内部はいつまでも可塑性に富みます。
- ◇鉄板、トタン、ブリキなどに防錆効果があります。
- ◇ノンプライマーで各種の被着体に付着します。
- ◇天然植物油脂をベースに開発した地球にやさしいコーキング材です。

## ■用途

- ・モルタル、コンクリートの亀裂補修
- ・鋼板の防水処理
- ・屋根瓦、スレート板の亀裂補修
- ・ブリキ、トタンの防水処理

## ■性状・性能

|     |           |
|-----|-----------|
| 商品名 | シャーピーユセイP |
| 外観  | ペースト状     |

### JIS A 5751-1975に基づく性能に準拠

|          |           |    |
|----------|-----------|----|
| スランプ(mm) | 50°C      | 0  |
| 収縮率(%)   |           | 5  |
| 保有性      | しん透幅(mm)  | 1  |
|          | しん透枚数(枚数) | 2  |
| 付着性      |           | 合格 |
| 硬化性(%)   |           | 7  |
| き裂       |           | 合格 |

### JIS A 1439に基づく性能に準拠

|            |      |      |
|------------|------|------|
| 比重         |      | 1.25 |
| 押し出し性(秒)   | 5°C  | 7    |
|            | 23°C | 4    |
| タックフリー(時間) | 23°C | 24以内 |

### \* 諸性能

|           |    |          |
|-----------|----|----------|
| 貯蔵安定性(ヶ月) | 12 | 密封、冷暗所保管 |
|-----------|----|----------|

## ■留意事項

- 弾性シーリング材と比較して永久変形しやすく、耐久性が劣ります。
- ワーキングジョイントには使用することができない。
- 目地周辺部を汚染することがあるので使用箇所及び被着体に注意して使用して下さい。

## ■施工手順

シーリング施工は、次に手順に基づいて実施して下さい。

1. 事前検討及び施工準備
2. 施工前検査
3. 下地の清掃、乾燥
4. マスキングテープ貼り
5. カートリッジガンへ装填  
又チューブノズルの先端カット
6. シーリング材充填
7. ヘラ又パッカー仕上げヘラ
8. マスキングテープ除去
9. 目地周辺の清掃
10. 検査・確認

## ■使用量

ユセイP・330ml当たりの概算施工m数

| D \ W | 5mm  | 10mm | 15mm | 20mm |
|-------|------|------|------|------|
| 5mm   | 10.8 | 5.4  | 3.6  |      |
| 10mm  |      | 2.7  | 1.8  | 1.4  |
| 12mm  |      |      | 1.5  | 1.1  |

ロス率20% W:目地幅、D:目地深さ

シールP・チューブ700ml当たりの概算施工m数

| D \ W | 5mm  | 10mm | 15mm | 20mm |
|-------|------|------|------|------|
| 5mm   | 22.9 | 11.4 | 7.6  |      |
| 10mm  |      | 5.7  | 3.8  | 2.9  |
| 12mm  |      |      | 3.2  | 2.3  |

ロス率20% W:目地幅、D:目地深さ

## ■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
  - ・シーリング材の取扱い時には、保護眼鏡をご使用下さい。
  - ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
  - ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
  - ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水又牛乳を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
  - ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
  - ・保管は、直射日光をさけ、必ず密封して冷暗所に保管して下さい。
  - ・本品は建築用又工業用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- \* 詳細の説明は、MSDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

## ■パウチシステムのご採用のメリット

- ◇カートリッジに比べ、ゴミ容量が1/10になります。
- ◇ノズル口が装着済なので、指先や工具が汚れないです。
- ◇ケースがカートより小さくなるので、在庫スペースが削減できます。

◇パック形状が扁平なので、屋根や狭い所の作業でも転がりません。

◇原則として一旦開封したパウチパックは使い切して下さい。  
開封したシャープユセイPパウチパックをある期間保管後に使用した場合、ノズル・台座が外れることがあります。

## ■荷姿

### ●シーリング材

- シャープユセイP ..... 330mlカートリッジ×10本/段ボールケース×2箱・1梱包
- ..... 330mlパウチ×20本/段ボールケース
- シャープシールP ..... 700mlポリチューブ 20本/ケース

◇色調:グレー

### ●パウチガン

- ①パウチプロガン                      ②パウチエコガン

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。

 シャープ化学工業株式会社 SHARP CHEMICAL IND. CO.,LTD.  学工業株式会社 EIMICAL IND. CO.,LTD. [rchem.co.jp](http://rchem.co.jp) [l.co.jp](http://l.co.jp)

### ■本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

TEL072-268-0322 FAX072-268-3119

### ■高砂事業所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1

TEL072-268-0321 FAX072-268-0326

2008.03E

### ■東京営業所

〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-9

TEL03-3649-8103 FAX03-3646-6011

### ■名古屋営業所

〒458-0847 名古屋市緑区浦里1-83

TEL052-892-2338 FAX072-268-0326

### ■札幌出張所

〒004-0845 札幌市清田区清田5条2-25-20

TEL011-883-2489 FAX011-883-2145